

**Samodejni prekucni zaboj na kolesih z izpustno pipo, Prostornina korita: 900l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919925 900
GTIN	4017976160900
Razred artikla	96D

**Opis****Izvedba:**

Robustna zvarjena konstrukcija iz 3 mm jeklene pločevine. Podvozje z integriranim žepi za viličarja.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (1 kolo za zavijanje ima zavoro), kolesa iz poliamida.

Zavora in zapora nagibanja, členkasta veriga služi za zaviranje in za zaporo nagibanja.

**Opisno besedilo na sliki:**

**Izpustna pipa** s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.

**Postopek nagibanja korita se sproži samodejno po sprostitvi zapaha.**

Vlečna vrv za proženje nagibanja korita iz sedeža v viličarju.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

**Tehnični opis**

Prostornina korita	900 l
Nosilnost	2000 kg
Mera C žepa za viličarja	982 mm

Višina	1078 mm
Material roba	Poliamid
Notranja uvozna širina	190 mm
Razmak žepov za viličarja B	582 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Masa	184 kg
Zaščita pred prevračanjem	da
Nagibni mehanizem	Žicovod
Izvedba izpustne pipe	Iztočna pipa s sitom
Višina roba na strani izmeta s kolesi	989 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Mera D žepa za viličarja	90 mm
Število koles	4
z žepi za viličar	da
Mera A žepa za viličarja	190 mm
Širina	1661 mm
Notranja uvozna višina	90 mm
Ø koles	200 mm
Žicovod	da
Dolžina	1294 mm
Barva	briljantno modra RAL 5007
Standard	EN 1757-3
Višina brez valjev	837 mm
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji