

Garant
VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC, TiAlN, Ø h10 DC: 2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202389 2
GTIN	4045197942029
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Za grobo in fino rezkanje. HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja za različna nerjavna jekla. Večja odpornost proti oksidaciji in toplotna odpornost. Uporabni z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primerni tudi za TOOLOX®.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	15 mm
Število zob Z	3
Podajanje f_z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,024 mm
Kot spirale	40 stopinj
Ø sprostitve D_1	1,92 mm
Toleranca nazivnega Ø	h10
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Celotna dolžina L	57 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,05 mm
Ø rezila D_c	2 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø držala D_s	6 mm

Dolžina rezil L_c	5 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Serija	Master Inox
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	85 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		

mokro min.	primerno
suho	pogojno primerno
Zrak	primerno