

Garant**Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, TiN, MF: M58X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130025 M58X1
GTIN	4062406029982
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	45 mm
Rezalni material	HSS
Število vpenjalnih utorov	6
Ø osnovne izvrtine	57 mm
Ø navoja	58 mm
Globine navoja	87 mm
Standard	DIN 2184
Število rezil Z	6
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,20

Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,10
Korak navoja	1 mm
4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	35 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M58×1
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri