

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem z blaženjem vibracij, koničen, HSK-A 63,
Navoj M × dolžina L1: M10X174****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 307038 M10X174 |
| GTIN | 4045197942883 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino za čip RFID/Balluff. Konična oblika. **Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 301342, reducirni nastavek art. 301344, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

Cilindrični trni oz. podaljški v celoti iz karbidne trdine za rezkarje za privijačenje Densimet art. 301374 – 301379 in art. 301361 – 301368.

Previsna dolžina A: 200 mm

Ø izvrtine D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Zunanji Ø D: 40 mm

Uporabna dolžina L₁: 174 mm

L₂: 5 mm

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|--------|
| Uporabna dolžina L ₁ | 174 mm |
| Previsna dolžina A | 200 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Zunanji Ø D | 40 mm |
| Navoj M | M10×174 |
| L ₂ | 5 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Ø izvrtine D ₁ | 10,5 mm |
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 |
| Oblika | A |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Nihanje | z dušenjem |
| Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |