

**Garant**
**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem z blaženjem vibracij, koničen, HSK-A 63,  
Navoj M × dolžina L1: M12X174**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307038 M12X174
GTIN	4045197942906
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

Z izvrtino za čip RFID/Balluff. Konična oblika. **Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

**Dodatni pribor:**

Podaljšek art. 301342, reducirni nastavek art. 301344, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

**Napotek:**

Cilindrični trni oz. podaljški v celoti iz karbidne trdine za rezkarje za privijačenje Densimet art. 301374 – 301379 in art. 301361 – 301368.

Previsna dolžina A: 200 mm

Ø izvrtine D<sub>1</sub>: 12,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

Zunanji Ø D: 40 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 174 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Tehnični opis**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	5 mm

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	174 mm
Previsna dolžina A	200 mm
Zunanji Ø D	40 mm
Ø izvrtine D <sub>1</sub>	12,5 mm
Navoj M	M12×174
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje