

**Garant**
**XOMW060310ZZSR, HB4715, Tip: HART**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212830 HART
GTIN	4045197942579
Razred artikla	21A

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{maks}}$ .

## Tehnični opis

Podajanje $f_z$ na zob	0,4 mm
Tip	TRDA
Radij rezila	1 mm
Debelina ploščice S	3.18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XOMW060310ZZSR
Zvrst	HB4715
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	0,5 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1 mm

Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 50 HRC	primerno	110 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	80 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	50 m/min	H
GG(G)	pogojno primerno	200 m/min	K
suho	primerno		
Zrak	primerno		