

Garant**XDMT120516ZDSR, HB4030, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212889 ST1400
GTIN	4045197943187
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	1,2 mm
Tip	ST400
Radij rezila	1,6 mm
Debelina ploščice S	5.56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMT120516ZDSR
Zvrst	HB4030
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,3 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	2 mm

Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	220 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		