

Garant**Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 30 kratka,
Vpenjalni \varnothing D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300048 20
GTIN	4045197944177
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**
GARANT –

Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	63 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	20
Zunanji \varnothing D	52 mm
Vpenjalni \varnothing D ₁	20 mm
Trn za rezkarje	SK 30 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 20 mm	309900 20
--	-----------