

Garant**Adapter za žagin list, z navojem, za Ø žaginega lista: 40/50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	179907 40/50
GTIN	4045197942067
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Ni-prevleka za boljšo odpornost proti obrabi.

Uporaba:

Skupaj z listi krožnih žag za sistem žaganja. Za zarezovanje in odrezovanje.

Napotek:

Za vpenjanje adapterjev za žagine liste z navojem glejte kataloško skupino 3. **Naslednik art. 179905.**

Tehnični opis

Garnitura vpenjalnih vijakov	219985 (TX15; 4,2 Nm)
L ₁	35 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	36,8 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₂	24 mm
Vpenjalni navoj M	M12
Število pritrdilnih izvrtin	3
Pritrdilne izvrtine za delilni krog	17,5 mm
Izvedba držala	z navojem
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Vpenjalo za žagine liste

Pribor

Garnitura pritrdilnih vijakov10-delne

219985