

Garant**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, BT 50 kratek, Vpenjalni \varnothing D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302650 10
GTIN	4045197944696
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹. **Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	10
Zunanji \varnothing D	35 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Vpenjalni \varnothing D ₁	10 mm
Trn za rezkarje	BT 50 kratek
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Oblika	ADB
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni \varnothing glave D1 10 mm	309900 10
--	-----------