

**Garant****Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, BT 50 kratek, Vpenjalni  $\varnothing$  D1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302650 32
GTIN	4045197944740
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoveženja  $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$ . **Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Zunanji $\varnothing$ D	72 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	32
Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	32 mm
Previsna dolžina A	105 mm
Trn za rezkarje	BT 50 kratek
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Oblika	ADB
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

**Pribor**

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni $\varnothing$ glave D1 32 mm	309900 32
--	-----------