

Garant**Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, BT 40 kratek, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302755 32
GTIN	4045197944801
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost uravnoveženja $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$.**
- **Vpenjalna matica fino centrirana ($G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$).**
- **Prevlečena precizna vpenjalna matica zagotavlja optimalne lastnosti glede odpornosti proti obrabi oziroma prenosa vrtilnega momenta.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 2 - 20 mm

Previsna dolžina A: 70 mm

Zunanji \varnothing D: 50 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 32

ER-vpenjalni ključ: 32

Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	32
Vpenjalna širina	2 - 20 mm
ER-vpenjalni ključ	32
Previsna dolžina A	70 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica	32
Vpenjalni Ø D ₁	2-20 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 32	309680 32
--	-----------