

**Garant**
**Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, BT 50 kratek, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302818 16
GTIN	4045197944825
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Vpenjalna matica fino centrirana (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Prevlečena precizna vpenjalna matica zagotavlja optimalne lastnosti glede odpornosti proti obrabi oziroma prenosa vrtilnega momenta.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Napotek:**

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 0,5 - 10 mm

Previsna dolžina A: 80 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 16

ER-vpenjalni ključ: 16

## Tehnični opis

Zunanji Ø D	28 mm
ER-vpenjalni ključ	16
Nadomestna ER-vpenjalna matica	16
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
Previsna dolžina A	80 mm
za ER-vpenjalne stročnice	16
Trn za rezkarje	BT 50 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm	613300 25
---	-----------