

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, desni, Velikost držala/ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260020 16/09
GTIN	4045197945150
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost. S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: SCLCR/L 1616X09

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 09T3..

Funkcijska širina L_4 : 20 mm

Dolžina glave L_1 : 27 mm

Celotna dolžina L: 74 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269028 28

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	27 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 1616X09
Funkcijska širina L_4	20 mm
Velikost ploščice	9 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 28
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Celotna dolžina L	74 mm
Velikost držala	16 mm
Serija	Eco
Vrsta uporabe	desni
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15