

Garant**Nož za notranje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261305 16/11 |
| GTIN | 4045197945235 |
| Razred artikla | 21U |

Opis

Izvedba:

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost. S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art.317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: SVJCR/L 1616X11

primerna obračalna rezalna ploščica: VC.. 1103..

Funkcijska širina L_4 : 20 mm

Dolžina glave L_1 : 34 mm

Celotna dolžina L: 81 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269023 1

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|-------|
| Velikost ploščice | 11 mm |
| Funkcijska širina L_4 | 20 mm |
| Velikost držala | 16 mm |
| Dolžina glave L_1 | 34 mm |
| Celotna dolžina L | 81 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| ISO-oznaka držala | SVJCR/L 1616X11 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269023 1 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 1103.. |
| Serija | Eco |
| Vrsta uporabe | levi |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659906 500 |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |