

Garant**Nož za notranje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261305 20/16
GTIN	4045197945259
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost. S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art.317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: SVJCR/L 2020X16

primerna obračalna rezalna ploščica: VC.. 1604..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 40 mm

Celotna dolžina L: 99 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269028 28

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3
Vijak za podložno ploščico	269013 1
Podložna ploščica	259033 5
Velikost ploščice	16 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
ISO-oznaka držala	SVJCR/L 2020X16
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Dolžina glave L ₁	40 mm
Celotna dolžina L	99 mm
Serija	Eco
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15