



Vpenjalnik z dvojno zagozdo, sklenjena izvedba, Navoj M: M16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370011 M16
GTIN	4046368802050
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- **Aluminijasti profil z jekleno zagozdo in vijakom.**
- **Posebej široke čeljusti, za vrezkanje konture obdelovanca.**

Prednosti:

- **Sklenjeno in s tem zanesljivo vpenjanje obdelovancev.**
- **Sočasno vpenjanje 2 obdelovancev.**

Napotek:

Za obdelavo vpenjalnika z dvojno zagozdo je potrebna zaporna plošča.

Dolžina L: 63,5 mm

Širina B: 101,6 mm

Višina H: 50,8 mm

B₁: 41,28 mm

H₁: 25,4 mm

B₂: 20,3 mm

Tehnični opis

B ₁	41,28 mm
Navoj M	M16
Vpenjalna sila	26,7 kN

H ₁	25,4 mm
maksimalni zatezni moment	74,6 Nm
B ₂	20,3 mm
Dolžina L	63,5 mm
Višina H	50,8 mm
Širina B	101,6 mm
Vrsta izdelka	Sistem za vpenjanje naprave