

**Garant**
**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M52X2**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130011 M52X2
GTIN	4062406018092
Razred artikla	10N

## Opis

### Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Globine navoja	130 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Rezalni material	HSS E
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H

Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Število vpenjalnih utorov	4
4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	32 mm
Ø navoja	52 mm
Ø osnovne izvrtine	50 mm
Število rezil Z	4
Korak navoja	2 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M52×2
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri