

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261355 16/07
GTIN	4045197948304
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	19,5 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Dolžina glave L_1	36 mm
Širina vratu L_4	12,9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
ISO-oznaka držala	A16M SV95CR/L07
Srednji premik L_3	11 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Uporabna globina T	5 mm
Ø držala D_5	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200