

Garant**WNMG 080404 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251963 HB7020
GTIN	4045197948649
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	WSS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Zvrst	HB7020
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje