

**Strojni navojni svedri Oblika B DIN 371/376, neprevlečeni, M: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131260 M20
GTIN	4045197953278
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:
Z lupilnim rezom.

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	3
Ø držala D _s	16 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	20 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Kakovost	ISO 2 6H
Korak navoja	2,5 mm
Globine navoja	60 mm
4-kotno držalo □	12 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M20
Prevleka	neprevlečeni

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		