

Garant

45° visokozmogljiva glava za plano rezkanje GARANT Softcut®, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/3mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 213555 40/3 |
| GTIN | 4045197953421 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitev za mehko rezanje in in manjšo porabo moči. Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 15IP**.

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 40 mm |
| Ø rezila D_c | 40 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| maksimalni zunanji Ø D_{maks} | 52,2 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | XEEW1305 |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | SE.T1305 |
| Ø vpenjalne izvrtine | 16 mm |
| Serija | Softcut® |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 45 stopinj |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | MTC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Plani rezkarji |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm | 211750 3,0 |