

Garant

45° visokozmogljiva glava za plano rezkanje GARANT Softcut®, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/6mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213555 63/6
GTIN	4045197953490
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitev za mehko rezanje in in manjšo porabo moči. Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 15IP**.

Tehnični opis

maksimalni zunanji Ø D _{maks}	75 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm
Ø rezila D _c	63 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	XEEW1305

primerna obračalna rezalna ploščica	SE.T1305
Število rezil Z	6
Serija	Softcut®
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0