

**Garant**

**45° visokozmogljiva glava za plano rezkanje GARANT Softcut®, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 250/16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213555 250/16
GTIN	4045197953704
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitev za mehko rezanje in in manjšo porabo moči. Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja. Za vpenjala po DIN 2079 s štirimi dodatnimi pritrtilnimi izvrtinami in brez notranjega hlajenja.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 15IP**.

**Tehnični opis**

Ø vpenjalne izvrtine	60 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	XEEW1305
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.T1305
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	63 mm
Število rezil Z	16

Ø rezila $D_c$	250 mm
maksimalni zunanji Ø $D_{maks}$	262,3 mm
Serija	Softcut®
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP