

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, MF: M42X3

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130015 M42X3
GTIN	4062406021214
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	39 mm
Ø držala D _s	32 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H

Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
4-kotno držalo □	24 mm
Ø navoja	42 mm
Globine navoja	105 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Korak navoja	3 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M42×3
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri