

Garant
Finorezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	204015 8
GTIN	4045197954503
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Za **fino obdelavo**.
 Specialna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.
 Velika **lastna trdnost in miren tek** zaradi neenakomerne delitve.
 Za **obodno rezkanje kot zaključna obdelava**.

Primerno za obdelavo titana in titanovih zlitin.

Napotek:

Naknadno brušenje je mogoče od $\varnothing D_c = 6 \text{ mm}$.

$$a_{e \text{ maks}} = 0,1 \times D$$

Tehnični opis

Število zob Z	7
Toleranca nazivnega \varnothing	f8
Dolžina rezil L_c	24 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot spirale	45 stopinj
\varnothing držala D_s	8 mm
\varnothing rezila D_c	8 mm
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,058 mm
Celotna dolžina L	68 mm
Smer pristavljanja	vodoravno

Kot posnetja roba	90 stopinj
Serija	Master Steel
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,1 × D pri robljenju ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	360 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	340 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	S
GG(G)	primerno	300 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB

129100 HB