

HOLEX**Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, Ø držala 32 mm, Območje rezanja navoja: M14-33****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.**
- **Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.**

Cilindrično držalo po z DIN 1835 – oblika B in E.

Uporaba:

- **Izdelovanje natančnega navoja.**
- **Uporabno za desni in levi navoj.**
- **Za NC stroje in obdelovalne centre.**

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14–M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Izravnava dolžine na tlak: 20 mm

Izravnava dolžine na vlek: 20 mm

Zunanji Ø D: 78 mm

Notranji Ø D_i: 48 mm

Previsna dolžina A: 132,5 mm

Tehnični opis

Izravnava dolžine na vlek	20 mm
---------------------------	-------

Zunanji Ø D	78 mm
Izravnavna dolžine na tlak	20 mm
Notranji Ø D ₁	48 mm
Previsna dolžina A	132,5 mm
Trn za rezkarje	Ø držala 32 mm
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja