



Trajno magnetna okrogla vpenjalna glava, z vzporedno delitvijo polov, Ø glave: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	380777 200
GTIN	2050001944405
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

Zmogljiv magnetni sistem z **neodimovimi** magneti in nizko višino magnetnega polja. Magnetna sila **je brezstopenjsko nastavljiva**.

Uporaba:

Za operacije brušenja in struženja.

Za vpenjanje majhnih in tankih do velikih obdelovancev

Napotek:

Možnost vgradnje v centrirno izvrtino J.

Tehnični opis

Centrirni Ø	150 mm
Masa	13 kg
Centrirna globina	4 mm
Višina	57 mm

Ø navoja	4xM8
Nazivna držalna sila	100 N/cm ²
možna centrirna izvrtina J	20x6 mm
Toleranca višine	0 / -1 mm
Ø kroga lukenj	180 mm
Višina magnetnega polja	10 mm
Ø glave	200 mm
Vzporedna delitev polov	8+3 mm
Obrabljivost polove plošče	6 mm
Vrsta izdelka	Magnetna vpenjalna glava