




Trajno magnetna okrogla vpenjalna glava, z vzporedno delitvijo polov, Ø glave: 100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	380776 100
GTIN	2050001943620
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

Zmogljiv magnetni sistem z **neodimovimi** magneti in nizko višino magnetnega polja. Magnetna sila **je brezstopenjsko nastavljiva**.

Uporaba:

Za operacije brušenja in struženja.

Za vpenjanje majhnih in tankih do srednje velikih obdelovancev

Napotek:

Možnost vgradnje v centrirno izvrtino J.

Tehnični opis

Vzporedna delitev polov	1,9 mm
Toleranca višine	0 / -1 mm
Ø kroga lukenj	85 mm
Višina	50 mm

Centrirna globina	4 mm
Nazivna držalna sila	70 N/cm ²
Višina magnetnega polja	8 mm
Centrirni Ø	60 mm
Ø glave	100 mm
Masa	3 kg
možna centrirna izvrtina J	20×14 mm
Ø navoja	4×M8
Obrabljivost polove plošče	5 mm
Vrsta izdelka	Magnetna vpenjalna glava