

FAHRION®
PRAZISION

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P, SK 40 A = 70, Tip CP za ER: 40AD



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300687 40AD
GTIN	4054631060281
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Zunanji in notranji konus sta brušena. Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Visoka točnost krožnega teka in ponovitve 3µm pri (3 × D, maksimalno 50 mm).
- Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
- Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.
- Alternativno brez tesnjenja, z ER-vpenjalno matico CP art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666 – 309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije!).

Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitev vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje, se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice in tesnilnih obročkov.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, precizne ER-vpenjalne stročnice za HP art. 309368 – 309378 in za navojne svedre art. 309402 – 309418 (ne Horex), ER-vpenjalne matice CP art. 309655; 309665, HP-tesnilni obročki art. 309666 – 309668. CP-ključ s polžem art. 309754; 309756.

Napotek:

- Glava CP vpenja samo nazivni Ø do tolerance Ø h10.

· Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.

Strategija odrezovanja: HSC

Oblika: AD

Vpenjalna širina: 3 - 26 mm

Zunanji Ø D: 63 mm

Tehnični opis

Vpenjalna širina	3 - 26 mm
Tip CP za ER	40AD
Zunanji Ø D	63 mm
Oblika	AD
Serija	Centro P
Trn za rezkarje	SK 40 A = 70
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice