

Garant
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 18/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212802 18/2
GTIN	4045197956026
Razred artikla	210

Opis
Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Dolžina rampe L za α_{maks}	8,13 mm
Ø držala D_s h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Prevesna dolžina L_1	30 mm
Ø rezila D_c	18 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	28 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOM.060310
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,3 mm
z notranjim hlajenjem	da
Kot rampe α_{maks}	2,82 stopinj
Število rezil Z	2

Celotna dolžina L_{celotna}	80 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2