

**Garant****Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem,  $\varnothing$  D/število rezil Z:  
18/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212804 18/2
GTIN	4045197956040
Razred artikla	210

**Opis****Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.  
Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

**Tehnični opis**

Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	8,13 mm
z notranjim hlajenjem	da
$\varnothing D_2$	13 mm
Vpenjalni navoj M	M8
$\varnothing$ rezila $D_c$	18 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	2,82 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	34 mm
Število rezil Z	2
Celotna dolžina $L_{celotna}$	25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	0,3 mm

Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOM.060310
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Serija	Power Q
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 1	219799 1