

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1/2-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 1/2-18
GTIN	4062406037130
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Celotna dolžina L	110 mm
Korakov na colo	18
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	12,7 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	11 mm
Korak navoja	1,411 mm
Ø osnovne izvrtine	11,4 mm
Globine navoja	25,4 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1/2-18 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri