

**Garant****Stožčasto grezilo HSS 100°, neprevlečeni, Zunanji Ø DC: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150023 25
GTIN	4045197959607
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Enostavno grezenje in posnemanje brez poskakovanja orodja.  
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

**Tehnični opis**

Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/v
minimalni Ø grezila za izvrtino od	5 mm
Celotna dolžina L	65 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Zunanji Ø	25 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	100 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Stopenjska in stožčasta grezila

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		