

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.3/8-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 1.3/8-10
GTIN	4062406035822
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	32,6 mm
Ø navoja	34,925 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	69,85 mm
Korakov na colo	10
Število rezil Z	4
4-kotno držalo □	22 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Korak navoja	2,54 mm
Ø držala D _s	28 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	1.3/8-10 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri