

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1/2-13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130031 1/2-13
GTIN	4062406037161
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korak navoja	1,954 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Ø navoja	12,7 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	10,73 mm
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	9 mm
Korakov na colo	13
Globine navoja	38,1 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	1/2-13 UNC LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri