

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.8-36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 NO.8-36
GTIN	4062406034368
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	4,5 mm
Ø osnovne izvrtine	3,5 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	63 mm
Korakov na colo	36
Globine navoja	12,51 mm
Ø navoja	4,17 mm
Korak navoja	0,706 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	3,4 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	8-36 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri