

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: 9/16-24

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130031 9/16-24
GTIN	4062406037192
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo ☐	9 mm
Standard	DIN 376
Korakov na colo	24
Ø navoja	14,29 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D _s	11 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	57,16 mm
Korak navoja	1,058 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	110 mm
Ø osnovne izvrtine	13,4 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	9/16-24 UNEF LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skozi izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri