

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, Tip: 1.1/8-20

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130036 1.1/8-20
GTIN	4062406042233
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	57,15 mm
4-kotno držalo □	18 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	180 mm
Ø navoja	28,575 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korakov na colo	20
Število rezil Z	4
Korak navoja	1,27 mm
Ø osnovne izvrtine	27,37 mm
Ø držala D _s	22 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.1/8-20 UN LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri