

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: NO.1-64****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130035 NO.1-64
GTIN	4062406038731
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Število rezil Z	2
Ø osnovne izvrtine	1,5 mm
Korak navoja	0,399 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	2,8 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	2
Ø navoja	1,85 mm
Celotna dolžina L	45 mm
Globine navoja	5,55 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Standard	DIN 371
Korakov na colo	64
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	1-64 UNC
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri