

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 1.5/8-8****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 130035 1.5/8-8 |
| GTIN | 4062406040598 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|-----------|
| 4-kotno držalo □ | 24 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 4 |
| Število rezil Z | 4 |
| Rezalni material | HSS E |
| Korak navoja | 3,175 mm |
| Ø navoja | 41,275 mm |
| Ø osnovne izvrtine | 38,3 mm |
| Celotna dolžina L | 200 mm |
| Standard | DIN 376 |
| Korakov na colo | 8 |
| Globine navoja | 82,55 mm |
| Ø držala D _s | 32 mm |
| Vrsta navoja | UN |

| | |
|----------------------------|---|
| Velikost navoja | 1.5/8-8 UN |
| Prevleka | TiN |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | ASME B1.1 |
| Kakovost | 2B +0,10 |
| Kakovost | 2B +0,20 |
| Kakovost | 1B |
| Kakovost | 2B + 0,05 |
| Kakovost | 2B |
| Kakovost | 3B |
| Oblika presekanega dela | B |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | desne |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |