



Zaščitne slušalke Howard Leight™ Sync®, Tip: SYNC



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097790 SYNC
GTIN	7312550345108
Razred artikla	09A

Opis

Izvedba:

Pasivne zaščitne slušalke se lahko po Bluetooth® povežejo z mobilnim telefonom. Mikrofon z vetrno zaščito za razločno razumevanje govora v hrupnem delovnem okolju omogoča **telefoniranje z mobilnim telefonom**. Enostavno sprejemanje in zaključevanje telefonskih klicev s pritiskom na tipko. Poleg tega se lahko po **Bluetooth® vmesniku prenesejo vse avdio vsebine z mobilnega telefona** na zaščitne slušalke. Dodatna možnost za priključitev mobilnega telefona prek 3,5-mm vtičnice. Nastavljanje glasnosti z vrtljivim gumbom, barvne svetleče diode dajejo informacijo o nastavitvah. Vgrajeni Li-ionski akumulator za 16 ur delovanja se lahko napolni prek USB-kabla. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).

Kombinacija zaščite sluha, slušalk in mikrofona.

Uporaba:

Za komunikacijo v hrupnem delovnem okolju.

Standard:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Obseg dobave:

Vključno s polnilnikom akumulatorjev z USB-vtičnico in kablom s 3,5-milimetrskim vtičem.

SNR-vrednost (dušenje zvoka): 32 dB(A)

Čas delovanja: 16 h

Masa: 309 g

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	SYNC
Serija	Howard Leight™ Sync®
SNR-vrednost (dušenje zvoka)	32 dB(A)
Čas delovanja	16 h
Masa	309 g
Napajanje	Akumulatorska
Standard	EN 352-6
Standard	EN 352-1
Standard	EN 352-8
Vrsta izdelka	Zaščitne slušalke