

Garant**Lamelni brusni disk (CER), Ø 50,8 mm, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554040 80
GTIN	4045197966711
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Mini lamelni brusne plošče s pahljačastimi lamelami nudijo v primerjavi z običajnimi brusnimi ploščami **daljšo življenjsko dobo**, bolj **prilagodljivo brušenje** in **enakomernejši rezultat brušenja** (vrednost hrapavosti) vse do meje obrabljenosti.

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja z enim zasukom v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Zelo velika zmogljivost odstranjevanja zaradi **keramičnih brusnih zrn (CER) s samodejnim ostrenjem**.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete do art. 573510 naprej.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Ø plošče	50,8 mm
Kratka za brusno sredstvo	Keramika

Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev	19100 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		