

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, TiN, Tip: NO.6-32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130036 NO.6-32
GTIN	4062406041076
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	2,77 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	10,53 mm
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	56 mm
Korakov na colo	32
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	4 mm
4-kotno držalo □	3 mm
Korak navoja	0,794 mm
Ø navoja	3,51 mm
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	6-32 UNC LH
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri