



5-osni primež TeleCentric, Tip: 70K



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361255 70K
GTIN	4250364403030
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

- **Optimalno za uporabo na 5-osnih obdelovalnih centrih.**
- **Možnost konvencionalnega vpenjanja in prijemalnega vpenjanja.**
- **Teleskopsko vreteno, moteča kontura ostane nespremenjena.**
- **Centričnost, preprosto programiranje brez premika ničelne točke.**
- **Dostopnost obdelovanca je neodvisna od vpenjalne širine.**
- **Simetrična izvedba = obdelovanec ostane središčno in vzporedno, simetrična razdelitev materiala.**
- **Menjava čeljusti brez uporabe orodja s hitrim vpenjanjem v 10 s/par čeljusti.**
- **Konstantna vpenjalna sila s teleskopskim vretenom brez vzdrževanja.**
- **Serijsko z vpenjalno izvrtino 25H6 M10 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno mero 200.**
- **Vgrajen obroč s skalo za fino justiranje središčne lege.**
- **Vpenjalna sila 30 kN pri 45 Nm linearno.**

Obseg dobave:

Ročica, vodnik za hiter začetek.

Dodatni pribor:

Momentni ključ art. 656050 vel. 120, vijačni nastavek za notranji 6-kotnik art. 643330 vel. 14, čeljustni nastavki art. 361258 – 361264, vpenjalniki art. 360750 vel. 125/160, garnitura za usmerjanje in fiksiranje art. 360530, vpenjalni čep art. 360025 vel. 25M10 oz. 25M10/138. Čeljustni nastavki št. 361258–361260, vpenjalniki št. 360750 vel. 125/160, pribor za uravnavanje in pritrjevanje št. 360530, vpenjalni vijaki št. 360025 vel. 25M10 oz. 25M/138.

Tehnični opis

Barvna koda za primerni pribor	TeleCentric
Masa	17,5 kg
Vpenjalna sila do maksimalno	30 kN
Višina osnovnega telesa c	168,9 mm
Širina B	94 mm
Širina utora n H7	20 mm
Mere zeva ključa	14 mm
Območje vpenjanja S1	16 - 85 mm
Maksimalni vrtilni moment	45 Nm
Višina h	27,1 mm
Dolžina L	286 mm
Območje vpenjanja S2	66 - 135 mm
Serija	TeleCentric
Izvedba	Sistem vpenjanja z ničelno točko
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10/138	360025 25M10/138
Čeljustni nastavki prizmo Tip P	361264 P
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10	360025 25M10
Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 22 mm	360530 22
Čeljustni nastavkiprijemalni Tip 70	361258 70
Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 18 mm	360530 18
Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 16 mm	360530 16

Garnitura vpenjalnih krakov 2-delna za širino čeljusti 125/160 mm	360750 125/160
Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 12 mm	360530 12
Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 120 Nm	656050 120
Garnitura za uravnavanje in pritrditev Mera T-utora na mizi 14 mm	360530 14
Čeljustni nastavki gladki Tip 70	361260 70
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi Šest kotnik 14 mm	643329 14