



## Klimatski merilnik, Tip: 440



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474141 440
GTIN	4029547019289
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Večfunkcijska naprava testo 440 za merjenje temperature, vlage, tlaka, zračnega toka, jakosti osvetlitve, CO in CO<sub>2</sub>.

- **Intuitivni in jasno strukturirani merilni meniji z najudobnejšim upravljanjem.**
- **Obsežen nabor sond za številne vrste uporabe.**
- **Posebni ročaji s kablensko ali Bluetooth povezavo. Univerzalno uporabni za vse sonde.**
- **Pregleden vzporeden prikaz 3 vrednosti.**
- **Interni pomnilnik za do 7500 merilnih poročil.**

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR6, USB-kablom in poročilom o kalibriranju.

#### Dodatni pribor:

Merilne sonde art. 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 in kovček art. 474161.

#### Napotek:

**Testo 440 dp** s senzorjem za diferenčni tlak **za merjenje pretoka zraka z delci (merjenje v Pitotovi cevi), druge sonde** (s kablensko ali Bluetooth povezavo) in **garniture za vse vrste uporabe** so dobavljive po ponudbi.

## Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Število vključenih baterij	3
Masa	250 g
Dolžina	154 mm
Širina	65 mm
Višina	32 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Pomnilnik naprav	7500 merilnih poročil
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Klimatski merilnik

## Pribor

Sonde za merjenje pretoka Tip FR	474152 FR
Tipalo za temperaturo zraka Tip NTC	474144 NTC
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
Tipalo za vlažnost in temperaturo, kabelska povezava Tip FT	474146 FT
Lux sonda Tip LUX	474158 LUX
Tipalo za vlažnost in temperaturo, Bluetooth povezava Tip FT	474148 FT
CO2-sonda Tip CO2	474156 CO2
Sonde za merjenje pretoka Tip HD	474152 HD

Kovček Tip K

474161 K