

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.1/8-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 1.1/8-20
GTIN	4062406044473
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	4
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	1,27 mm
Ø navoja	28,575 mm
Število rezil Z	4
Ø držala D _s	22 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Ø osnovne izvrtine	27,37 mm
Globine navoja	71,44 mm
Korakov na colo	20
4-kotno držalo □	18 mm
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	1.1/8-20 UN
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri