

**Rezalna plošča PREMIUM\*\*\* EXTRA SCHMAL, Ø plošče: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	563406 115
GTIN	9009012019322
Razred artikla	53T

**Opis****Izvedba:**

**Specialni tip plošč** za obdelavo **nž-kovin, kot so aluminij, medenina, bron itd.**

**Uporaba:**

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo  $v_c$  do največ 80 m/s.

**Specifikacija:**

**A60N-BFP.**

**Napotek:**

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

**Tehnični opis**

Ø plošče	115 mm
Opis oblike	ravna
Specifikacija	A60N-BFP
Ø izvrtine	22,23 mm

Debelina plošče	1 mm
za debeline materiala	3 - 5 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	Aluminij
za material	Neželezne in barvne kovine
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		