

3M

Plošče za grobo brušenje CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Ø plošče × debelina plošče: 230X4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	560452 230X4
GTIN	4046719811540
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Plošča za grobo brušenje s **precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni Cubitron™II za obdelavo INOX-a in jekla**. Zelo velika učinkovitost brušenja in dobra življenjska doba. Manjša sila pritiskanja plošče ob obdelovanec za neutrudljivo delo.

Uporaba:

Primerna za odstranjevalno brušenje in rezanje.

Specifikacija:

A36S-BF.

Tehnični opis

Debelina plošče	4,2 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Opis oblike	ravna
Ø plošče	230 mm

Serija	Cubitron™ II
za debeline materiala	12,6 - 21 mm
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	20-30 stopinj
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	Jeklo
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		