

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 5/16-32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 5/16-32
GTIN	4062406043605
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	7,25 mm
Standard	DIN 371
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	90 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Ø navoja	7,938 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	8 mm
Korak navoja	0,794 mm
Korakov na colo	32
Globine navoja	19,85 mm
Vrsta navoja	UNEF

Velikost navoja	5/16-32 UNEF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri